

IQS-Steckanschlüsse - ES LE



L-Steckverschraubungen, zylindrisches Gewinde

ES LE

Typ	G	D	Typ	G	D
IQSL M54 ES LE	M 5	4	IQSL 148 G ES LE	G 1/4"	8
IQSL M56 ES LE	M 5	6	IQSL 1410 G ES LE	G 1/4"	10
IQSL 184 G ES LE	G 1/8"	4	IQSL 3810 G ES LE	G 3/8"	10
IQSL 186 G ES LE	G 1/8"	6	IQSL 3812 G ES LE	G 3/8"	12
IQSL 188 G ES LE	G 1/8"	8	IQSL 1212 G ES LE	G 1/2"	12
IQSL 146 G ES LE	G 1/4"	6			



TE-Steckverschraubungen

ES LE

Typ	R	D	Typ	R	D
IQST 184 ES LE	R 1/8"	4	IQST 1410 ES LE	R 1/4"	10
IQST 186 ES LE	R 1/8"	6	IQST 3810 ES LE	R 3/8"	10
IQST 188 ES LE	R 1/8"	8	IQST 3812 ES LE	R 3/8"	12
IQST 146 ES LE	R 1/4"	6	IQST 1212 ES LE	R 1/2"	12
IQST 148 ES LE	R 1/4"	8			



TE-Steckverschraubungen, zylindrisches Gewind

ES LE

Typ	G	D	Typ	G	D
IQST 184 G ES LE	G 1/8"	4	IQST 1410 G ES LE	G 1/4"	10
IQST 186 G ES LE	G 1/8"	6	IQST 3810 G ES LE	G 3/8"	10
IQST 188 G ES LE	G 1/8"	8	IQST 3812 G ES LE	G 3/8"	12
IQST 146 G ES LE	G 1/4"	6	IQST 1212 G ES LE	G 1/2"	12
IQST 148 G ES LE	G 1/4"	8			



Steckverbindungen (auch reduzierend)

ES LE

Typ	D	D ₁	Typ	D	D ₁
IQSG 40 ES LE	4	4	IQSG 80 ES LE	8	8
IQSG 6040 ES LE	6	reduziert 4	IQSG 100 ES LE	10	10
IQSG 60 ES LE	6	reduziert 6	IQSG 120 ES LE	12	12
IQSG 8060 ES LE	8	reduziert 6			



Schott-Steckverbindungen

ES LE

Typ	D	A	E _{max}	Typ	D	A	E _{max}
IQSS 40 ES LE	4	M 12 x 1	10,5	IQSS 100 ES LE	10	M 20 x 1	13,0
IQSS 60 ES LE	6	M 15 x 1	10,5	IQSS 120 ES LE	12	M 24 x 1	14,5
IQSS 80 ES LE	8	M 17 x 1	10,0				



Winkelsteckverbindungen

ES LE

Typ	D	Typ	D
IQSL 40 ES LE	4	IQSL 100 ES LE	10
IQSL 60 ES LE	6	IQSL 120 ES LE	12
IQSL 80 ES LE	8		



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.