

# Converter RS232-RS485, zonder galvanische scheiding

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 12.02.1028    |
| <b>Fabrikant</b>         | ROLINE        |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 12.02.1028    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7611990117161 |

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals



- Serieel converter voor RS232 en RS485
- Ondersteuning voor Point to Point of meervoudige verbindingen
- DCE/DTE instelbaar
- Vollduplex-via 4 leidingen

## Technische specificaties

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Producent                       | ROLINE  |
| Produkt groep                   | Adapter, Terminatoren, Converter                              |
| Produkt type                    | Seriele interface converter                                   |
| Kleur                           | grijs   |
| Inhoud                          | Converter, voedingsadapter (9V DC, 300mA), gebruiksaanwijzing |
| Aansluiting kant 1 (PC)         | Terminal Block 4 pol.   |
| Aansluiting kant 2 (Peripherie) | DB25 Female   |
| Type connector kant 1           | Terminal block  |
| M/F kant 1                      | Female  |
| Type connector kant 2           | D-Sub 25-pin (DB-25)  |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| M/F kant 2                | Female                   |
| Omzet richting            | RS232 RS485              |
| Max. Bandbreedte          | mx. 100kBit/s            |
| Toepassing                | extern                   |
| Afmeting (HxBxD)          | 19 x 75 x 54 mm          |
| Technische bijzonderheden | zonder galvan. scheiding |