

## fetra chariot à plateaux

force 250 kg, avec 3 plateau(x),  
incliné, plateau longueur x largeur  
900 x 315 mm, plateau(x) en bois,  
châssis avec finition époxy résistante  
aux chocs et aux rayures en RAL5007  
bleu brillant, avec bandage TPE

Numéro d'article: 118981



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Chariot à plateaux

### Force 250 kg

chariot à plateaux

- force 250 kg
- avec 3 plateau(x), incliné
- plateau longueur x largeur 900 x 315 mm
- plateau(x) en bois
- plateau(x) avec cadre en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier soudée
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
type de chariot	chariot à plateaux	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
longueur de plateau	900 mm	Ø de roue	125 mm
largeur de plateau	315 mm	roulement	roulement rainuré à billes
hauteur	1205 mm	conducteur d'électricité	non
alignement de niveaux	incliné	rabattable	non
nombre de plateaux	3 pièce	disposition des roues	rectangulaire
charge	250 kg	surface	finition peinture époxy
matériau plateau(x)	bois	couleur	bleu brillant // RAL5007
équipement plateau(x)	cadre en acier	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau	acier	garantie	10 années
norme européenne	non	Poids	33 kg
pneumatique	TPE		

## Accessoires

119097		tablette pour établi mobile, longueur x largeur 900 x 315 mm, en bois avec finition hêtre
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant