

Feuille de données du produit



Article N°: 2035 Diabie pour pneumatiques

Equipements de manutention



Construction en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Spécialement conçu pour le transport de pneumatiques. Les fourches articulées en tube d'acier permettent d'embarquer jusqu'à 8 roues sans les empiler manuellement. Compatible pour Ø à partir de 450 à 860 mm. Adapté pour le transport de roues avec jantes. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	200
Largeur bavette (mm)	500-945
Prof. bavette (mm)	660
Largeur totale (mm)	730
Profondeur totale (mm)	1085
Hauteur totale (mm)	1510
Type de pneu	Gonflables
Roues (mm)	260 x 85
Configuration	pour diamètre de roues 450 - 860 mm
Poids (kg)	25,5
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976420356