

Wilms

Heteluchtachel


B70

hoogte x lengte x breedte 381 x 762 x 305 mm, eenvoudig te dragen door draaggreep, in geel

Artikelnummer: 243729



Wilms



Heteluchtachel

- Voor gebruik in Werkplaatsen, hallen, tenten en nieuwbouw voor het verwarmen, ijsvrij maken en ontdooien of voor het drogen
- Verwarmingscapaciteit 20,5 kW, luchtcapaciteit 410 m³/h
- Tankinhoud 19 l
- hoogte x lengte x breedte 381 x 762 x 305 mm
- Max. brandstofverbruik van 1,58 kg/h (stookolie, diesel, petroleum)
- spanning 230 V
- Verbranding zonder resten door lagedruk-verstuiversysteem, automatische temperatuurgestuurde werking door kamerthermostaat mogelijk
- eenvoudig te dragen door draaggreep
- in geel
- inhoud levering: Kamerthermostaat, vlamdetector

Technische details

kantoorhulp	verwarming	breedte	305 mm
type verwarming	Heteluchtkachel	spanning	230 V
geschikt voor (branches)	Werkplaatsen, hallen, tenten, nieuwbouw	kleur	geel
geschikt voor (gebruik)	verwarmen, ijsvrij maken, ontdooien , drogen	Verwarming functie	Verbranding door lagedruk-verstuiversysteem
	20,5 kW	greep	draaggreep
	410 m³/h	inhoud levering	Kamerthermostaat, vlamdetector
	19 l	WEEE-registratienummer	DE90579767
Brandstofverbruik	1,58 kg/h	WEEE-apparaatsoort	warmtewisselaar cat. 1
hoogte	381 mm	merk volgens EAR-registers	Wilms
lengte	762 mm	gewicht	15 kg