

Moravia ralentisseur de circulation automobile TOPSTOP

MORAVIA
kompetent und fair

Pour vitesses < 20 km/h, élément de terminaison, hauteur x largeur x profondeur 50 x 175 x 340 mm, en caoutchouc en jaune



Numéro d'article: 300886



Moravia Ralentisseur TOPSTOP

Élément rapporté

ralentisseur de circulation automobile


- Pour vitesses < 20 km/h
- élément de terminaison
- hauteur x largeur x profondeur 50 x 175 x 340 mm
- en caoutchouc en jaune
- équipé de avec réflecteurs
- à cheviller

Détails techniques





sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	profondeur	340 mm
équipement de sécurité	ralentisseur de circulation automobile	matériau ralentisseur	caoutchouc
vitesse max.	20 km/h	couleur d'élément	jaune
élément	élément de terminaison	équipement ralentisseurs	réflecteurs

hauteur	50 mm	type de fixation	à cheviller
largeur	175 mm	Poids	2,2 kg

Accessoires

529660		ancre de fixation pour ralentisseur de circulation automobile, avec vis
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

106475		dérouleur de tuyaux, boîtier plein, longueur de tuyau 12 m, pour air comprimé, 20 bar, DN 6
142092		limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant
148972		ralentisseur de circulation automobile, hauteur x diamètre 70 x 500 mm, en plastique recyclé en jaune
505094		miroir spécifique, diamètre 600 mm, visibilité maximale 4 m, miroir en verre acrylique, cadre en plastique coloris noir/jaune