

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-3230**

Artikel/Modell **SARO Tiefkühlschrank mit Glastür,
Modell EK 199**

GTIN **4017337036905**



- **Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, weiß; (Innenraum) Leichtmetall, weiß; (Türrahmen und Frontgrill) schwarz**
- **Glastür selbstschließend, abschließbar**
- **3 höhenverstellbare Roste, weiß mit Preisschildhalterung**
- **LED-Beleuchtung, separat schaltbar**
- **Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)**
- **Umluftkühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **Temp. -18 / -24 °C**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,600 kW**
- **Roste: 3x B 346 x T 510 mm**
- **Inhalt: 215 Liter**
- **Innenmaße: B 364 x T 630 x H 1117 mm**
- **Außenmaße: B 484 x T 700 x H 1578 mm**
- **4 nivellierbare Füße**
- **Gewicht: 98 kg**
- **Kältemittel: R290**
- **Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A bis G)**

Ursprung China
Zolltarifnummer 84181080
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827