

a.m.p.e.r.e. Regalanfahrerschutz



Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Höhe 600 mm, für Regalstützenbreite 111 - 120 mm, absorbiert eine Aufprallkraft von 2,4 t, Aus Hochdruck-Polyethylen in gelb, Zum Aufstecken

Artikelnummer: 148571



a.m.p.e.r.e. Regalanfahrerschutz



Regalanfahrerschutz

- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Höhe 600 mm
- für Regalstützenbreite 111 - 120 mm
- absorbiert eine Aufprallkraft von 2,4 t
- Aus Hochdruck-Polyethylen in gelb
- Temperaturbeständig bis -40 °C
- Zum Aufstecken

Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Aufprallkraft	2,4 t
Sicherheitsausstattung	Anfahrerschutz	Befestigungsart	Zum Aufstecken
Rammschutztyp	Regalanfahrerschutz	Material	Hochdruck-Polyethylen
Einsatzort	Innen- und Außenbereich	Farbe Rammschutz	gelb
Höhe	600 mm	Temperaturbeständigkeit	bis -40 °C

für Regalstützenbreite 111-120 mm

Gewicht 1,8 kg

Zubehör

159180



Montageset für Regalanfahrerschutz

Dazu passt auch ...

208495



Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 2000 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abroll-/Schneidevorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel

510925



Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm

527237



Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 2500 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1170 - 2020 x 1100 x 640 - 1080 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau, Unterbau 4 Rollen