

AKKUSCHLAGSCHRAUBER RRI-BI-SERIE

MIT EINSTELLBARER AUTOMATISCHER ABSCHALTUNG



RED ROOSTER Akkuschlusdrauber mit automatischer Abschaltung. Geeignet für Montageanwendungen mit guter Drehmomentgenauigkeit. Speziell konzipiert für den Einsatz in Bereichen, in denen Schläuche und/oder Kabel die Handlungsflexibilität behindern.

Merkmale:

- Bürstenloser Motor
- 20 Volt Lithium-Ion-Batterie
- Dynapact-Schlagwerk
- LED-Statusmeldung: OK - NOK - LINKS - BATTERIESPANNUNG NIEDRIG
- In 50 Stufen einstellbares Drehmoment
- 2-Stufen-Abzug
- Umdrehungen 2400 Min⁻¹
- Kompakt und leicht



(2,0 AH: BB200E-320) UND LADEGERÄT (31084-200E) SIND SEPERAT ZU BESTELLEN

50 PROGRAMMIERBARE EINSTELLUNGEN



Typ	Spannung	Akku- typ	Antrieb	Schraub- durchmesser mm	Drehzahl min ⁻¹	Drehmoment Nm	Gewicht kg
RRI-BI32T	20 V	Li-Ion 2 Ah	3/8" 4K	6	2.400	6-32	1,0
RRI-BI55T	20 V	Li-Ion 2 Ah	3/8" 4K	8	2.400	15-55	1,1
RRI-BI100T	20 V	Li-Ion 2 Ah	1/2" 4K	8-10	2.400	25-100	1,1
RRI-BI120T	20 V	Li-Ion 2 Ah	1/2" 4K	8-12	2.400	30-120	1,3