

Artikelnummer: 93450

Kurzbeschreibung: Aluminium platform met wielen, eenzijdig, 6 treden

Langbeschreibung: Aluminium-platform op wielen, eenzijdig:
De aan een kant begaanbare, verrijdbare aluminium-platformtrap is uitgevoerd met stevige bomen en antislip-treden. Verder beschikt de trap over 4 zwenkwielen met rem, die bij het beklimmen automatisch blokkeren. De driezijdige platformleuning heeft knielijsten en schopranden. Vanaf 1 m platformhoogte is conform BGI 637 aan beide kanten handvatten voorgeschreven. Bestel de leuning a.u.b. **afzonderlijk** (rechts of links te monteren).
afmetingen platform: 600 x 750 mm
diepte van de treden: 185 mm
diameter zwenkwielen: 125 mm
3 treden: hoogte: 0,75 m, gewicht: 29 kg
4 treden: hoogte: 1,00 m, gewicht: 32 kg
5 treden: hoogte: 1,20 m, gewicht: 35 kg
6 treden: hoogte: 1,45 m, gewicht: 38 kg
7 treden: hoogte: 1,70 m, gewicht: 41 kg
8 treden: hoogte: 1,90 m, gewicht: 44 kg

