



## Opis:

Zawory spustowe PROFI z zewnętrznym gwintem 3/4", do kontrolowanego spuszczenia cieczy z beczek i kanistrów, kolor: naturalny

- z uderoodpornego polietylenu do celów spożywczych z tulejką przyłączeniową do węża
- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- z gwintem rurowym R 3/4"
- z czerwonym pokrętelem i przezroczystą uszczelką piankową PE
- szybkie wypływanie bez bulgotania dzięki zintegrowanej wentylacji
- z możliwością obrotu o 360° do dowolnej pozycji
- odporność na ciśnienie do maks. 0,4 bar
- odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C
- Prędkość wypływu > 3,5 l/min
- Średnica zewnętrzna tulejki = 19 mm lub 3/4" (strefa wtykania)

## Informacje:

### Produkt

Numer produktu	550000
GTIN	4007228549997
Taryfa celna	39174000
Jednostka opakowania (JO)	5

Kolor	naturalny
Masa (kg)	0,05

### Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	5
D x S x W (mm)	515 x 297 x 314

Masa brutto OJ (kg)	0,585
---------------------	-------

### Paleta

D x S x W (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	-----------------

Masa (kg)	0,0
-----------	-----