

Rollcart kastwagen



draagvermogen 1000 kg, laadvlak
lengte x breedte 1080 x 700 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippoppervlak, Waterdicht,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL7035
lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw,
met 1 kasten, met 4 lade(n), hoogte
x lengte x breedte 920 x 1230 x 700
mm, met TPE-banden



Artikelnummer: 158108

Rollcart Tafel- en kastwagen

Draagvermogen 1000 kg

kastwagen

- draagvermogen 1000 kg
- laadvlak lengte x breedte 1080 x 700 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staal/houtconstructie
- met 1 kasten
- met 4 lade(n)
- hoogte x lengte x breedte 920 x 1230 x 700 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met kogellager
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type wagen	kastwagen	banden	TPE
draagvermogen	1000 kg	wiel-ø	200 mm
lengte laadvlak	1080 mm	wiellager	kogellager
breedte laadvlak	700 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
wagen uitrusting	1 kast, 4 lades	materiaal	staal/hout
materiaal platform	zeefdrukplaat	elektrisch geleidend	nee
oppervlak platform	antislip	schuifbeugel	1 stuks
platform uitvoering	Waterdicht	wielstand	rechthoekig
kast	1 stuks	oppervlak	m. poedercoating
laden aantal	4 stuks	kleur	lichtgrijs/gentiaanblauw // RAL7035/RAL5010
hoogte	920 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
lengte	1230 mm	gewicht	125 kg
breedte	700 mm		

Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158409		wielenset, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 1200 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar