

réservoir avec couvercle large

hauteur x Ø 518 x 410 mm, capacité 54 l, ouverture de remplissage de Ø 282 mm, en polyéthylène, fût / couvercle blanc / rouge



Numéro d'article: 210322

Réservoir avec couvercle large

Homologation UN

réservoir avec couvercle large

- hauteur x Ø 518 x 410 mm
- capacité 54 l
- avec homologation UN pour substances solides
- ouverture de remplissage de Ø 282 mm
- en polyéthylène
- fût / couvercle blanc / rouge
- couvercle à visser avec joint en caoutchouc
- verrouillable avec plombs
- poignées
- résistance à la température de -20 °C à +80 °C

Détails techniques

| | | | |
|--------------------|--------|----------------------------------|---|
| type de récipient | fût | couvercle | oui |
| capacité | 54 l | type de couvercle | couvercle à visser avec joint en caoutchouc |
| forme | rond | convient pour aliments | oui |
| hauteur | 518 mm | considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter |
| diamètre supérieur | 410 mm | résistance à la température | -20 °C à +80 °C |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|---|
| diamètre d'ouverture | 282 mm | couleur | blanc |
| matériau | polyéthylène | couleur du couvercle | rouge |
| recyclable | oui | système de fermeture | plombs |
| gerbable | oui | dispositif de support | poignées |
| emboîtable | non | homologation | homologation UN pour substances solides |
| possibilité de passage au-dessous | non | Poids | 2,58 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 202875 |  | diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique |
| 215704 |  | sachets à fermeture à pression, en LDPE en transparent, épaisseur 50 µm, long. x larg. intérieure 180 x 120 mm |
| 221071 |  | masque de protection respiratoire, classe de filtre FFP1, en blanc, protection contre poussière |
| 221264 |  | combinaison de protection à usage unique, en polypropylène en bleu, taille XL |
| 221381 |  | gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9 |
| 221385 |  | blouse, en non tissé en PP en blanc, taille taille unique |
| 222753 |  | gants jetables, en nitrile en bleu, sans poudre ni latex, taille 9, longueur 240 mm |
| 223711 |  | stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent |
| 528205 |  | marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort |
| 529885 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |