

**RAU**

**Werkbank**

Serie 8000

Höhe x Breite x Tiefe 840 - 1040 x 1000 x 900 mm, Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Lackleinölung, Traglast 1250 kg, Ausstattung: 1/2 Ablageboden, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 230591



**RAU.**








## Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 840 - 1040 x 1000 x 900 mm
- Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Lackleinölung
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 1250 kg
- Höhenverstellung über C-Profilstahl mit Lochraster
- Ausstattung: 1/2 Ablageboden
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 490 x 560 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 5 Jahre Garantie





## Technische Details

|                        |                              |                       |                      |
|------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Möbeltyp               | Tisch                        | Material Platte       | Buche-Massivholz     |
| Tischtyp               | Werkbank                     | Oberfläche Platte     | mit Lackleinölung    |
| Höhe                   | 840-1040 mm                  | Farbe Platte          | Buche                |
| Breite                 | 1000 mm                      | Material Gestell      | Stahl                |
| Tiefe                  | 900 mm                       | Oberfläche Gestell    | pulverbeschichtet    |
| Stärke Platte          | 40 mm                        | Farbe Gestell         | lichtgrau // RAL7035 |
| Tiefe Platte           | 900 mm                       | Material Verarbeitung | verschweißt          |
| Traglast               | 1250 kg                      | Ablageböden Anzahl    | 1 Stück              |
| höhenverstellbar       | ja                           | Tiefe Ablageboden     | 320 mm               |
| Höhenverstellung durch | C-Profilstahl mit Lochraster | fahrbar               | nein                 |
| Werkbank Ausstattung   | 1/2 Ablageboden              | Anlieferung           | fertig montiert      |
| Nutzbreite Schublade   | 490 mm                       | Garantie              | 5 Jahre              |
| Nutztiefe Schublade    | 560 mm                       | Gewicht               | 47 kg                |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 230960 |    | Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau, Ausstattung: 1 Stützenpaar, 2 Lochplatten, 1 neigbare Metallablage, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen  |
| 230966 |   | Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 1000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 1 Lochplatte, 1 Etagenbord, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen   |
| 230974 |  | Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 1000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 2 Lochplatten, 1 neigbare Metallablage, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen, 1 Flachbildschirmhalter                                    |
| 230981 |  | Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 1000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 1 Lochplatte, 1 Etagenbord, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen, 1 Flachbildschirmhalter, 1 Kartonagenmagazin                           |
| 230989 |  | Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1380 x 1000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 1 Lochplatte, 1 Etagenbord, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen, 1 Auslegerpaar, 2 Laufschiene(n), 1 Laufwagen mit Karabiner, 1 Leuchte |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149865 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 100 x 100 mm, Aus Polypropylen in rot   |
| 184411 |  | Anti-Ermüdungsmatte, Meterware, Höhe x Breite 12 x 600 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit Hammerschlagoberfläche in schwarz, fördert Entlastung von Rücken und Beinen, Beständig gegen Abnutzung |
| 195726 |  | Parallelschraubstock, Backenbreite 140 mm, Spannweite 180 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau   |
| 225020 |  | Schubladenmagazin, Höhe x Breite x Tiefe 525 x 300 x 135 mm, 10 Schublade(n), Schubladen in weiß transluzent   |

508821



Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz