

## Druckluft-Bohrmaschinen mit Pistolengriff

### 7803RA

Service-Bohrmaschine Pistolengriff umsteuerbar



Druckluft-Bohrmaschine -wie Modell 7803A, jedoch in umsteuerbarer Ausführung mit 13 mm Zahnkranzbohrfutter.

- Vorteil des Ein- und Ausschraubens von Schrauben und des Gewindebohrens.
- 13-mm-Futter für Universal-Bohrarbeiten.
- Zusätzliche Leistung für Rahmenbohrarbeiten, Zylinderhonen, Lochsägearbeiten und Reiben.
- Inklusive Hilfsgriff.
- Freie Drehzahl 500 1/min

#### Technische Daten

Leistung (kW)	0,37
Freie Drehzahl (1/min)	500
Max. Drehmoment (Nm)	28
Gewicht (kg)	1,64
Gesamtlänge (mm)	195
Bohrfuttergröße (mm)	13
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Luftverbrauch (l/min)	762
Mindestschlauchweite (mm)	10

## 7803RA



Service-Bohrmaschine Pistolengriff umsteuerbar



*BLD-1*

Federzug 0,4kg min, 1,0kg max,  
1600 mm, 0,6kg



*BLD-2*

Federzug 1,0kg min, 2,0kg max,  
1600 mm, 0,6kg



*WT-DG14*

Drehgelenk Multiflex, 1/4"  
Anschlussgewinde