

**Artikelnummer:** 97813

**Kurzbeschreibung:** Aluminium-Überfahrbrücke  
Typ SKB, Typ 5, 94 kg

**Langbeschreibung:** Aluminium-Überfahrbrücke  
Typ SKB: Traglast: 4000 kg seiterverschiebbar  
Fahrfläche rutschfest Stahlteile verzinkt  
Führungsschiene wird am bauseitigen U-Profil  
angeschweißt Montageanleitung liegt bei  
einheitliche Breite: 1500 mm Typ 1 Masse: L 565 x  
H 70 mm, Tragkraft: 4000 kg, Gewicht: 48 kg Typ 2  
Masse: L 815 x H 100 mm, Tragkraft: 4000 kg,  
Gewicht: 56 kg Typ 3 Masse: L 1065\* x H 130 mm,  
Tragkraft: 4000 kg, Gewicht: 72 kg Typ 4 Masse: L  
1315\* x H 165 mm, Tragkraft: 3000 kg, Gewicht: 84  
kg Typ 5 Masse: L 1565\* x H 195 mm, Tragkraft:  
3000 kg, Gewicht: 94 kg \*mit Federhebewerk Die erforderlichen Führungsschienen sind  
nur in vollen Metern lieferbar (1000, 2000 und 3000 mm Länge). Bitte bei Ihrer Bestellung  
angeben!

**EAN/GTIN:** 4045012019349

