

# ROLINE 19"-Steckdosenleiste 9fach, Aluminium, 2 m

<b>Artikelnummer</b>	19.07.1620
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	19.07.1620
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990146758



## 19" Schutzkontakt-Steckdosenleiste 1HE zum Einbau in 19" Schränke, inkl. Einbauwinkel

Anordnung der Steckdosen: 45°

Profil aus eloxiertem Aluminium

- Leitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,50mm<sup>2</sup>, schwarz
- Max. Belastung: 16A 3600W
- Farbe: ALU / lichtgrau RAL 7035
- Breite: 440mm

### Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Steckdosenleisten
Produkttyp	19" Steckdosenleiste
Farbe	Aluminium
Länge	2 m
Funktion	19" Steckdosenleiste
Bauform	19" Rackmount
Max. Belastbarkeit	3600W
Max. Spannung	250V AC
Ein/Aus-Schalter	nein

Anzahl der Steckdosen­­töpfe	9
Anzahl Ausgänge/Winkel	9 / 35°
Anordnung Ausgänge	Reihe
Dosentyp	Schutzkontakt, CEE 7/3
Material (Gehäuse)	Aluminium
Farbe (Gehäuse)	Aluminium
Anschlusskabel	H05VV-F 3G 1,5mm <sup>2</sup>
Anschlussstecker	Schutzkontakt
Steckertyp	Schutzkontakt, CEE 7/7
Regionale Verwendung	Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe	44 mm
Breite	440 mm
Tiefe	44 mm
Gewicht	824.1 g
Verpackungshöhe	50 mm
Verpackungsbreite	140 mm
Verpackungstiefe	490 mm
Paketgewicht	0.88 kg