

**Serie 2, freistehender Elektroherd,  
Weiß  
HKA090220**



**Der freistehende Herd mit Elektrokochfeld aus Glaskeramik und 3D Heißluft: so erzielen Sie zeitgleich auf mehreren Ebenen perfekte Back- und Bratergebnisse.**

- **Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik:** macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.
- **Erweiterbare Kochzone:** Kochzone für großes Kochgeschirr.

**Technische Daten**

Bauform:	Freistehend
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	850-865x600x600 mm
Länge Anschlusskabel:	150 cm
Nettogewicht:	51.2 kg
Bruttogewicht:	53.3 kg
EAN-Nummer:	4242005041893
Anzahl der Innenräume:	1
Nutzinhalt (des Innenraums):	66 l
Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:	0.98 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:	0.79 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex:	95.2 %
Anschlusswert:	10900 W
Absicherung:	3*16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)



**Sonderzubehör**

HEZ327000	Backstein
HEZ431002	Backblech, emailliert
HEZ915003	Glasbräter 5,4 l

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzskala von A+++ bis D klassifiziert

**Serie 2, freistehender Elektroherd,  
Weiß  
HKA090220**

**Der freistehende Herd mit Elektrokochfeld aus Glaskeramik und 3D Heißluft: so erzielen Sie zeitgleich auf mehreren Ebenen perfekte Back- und Bratergebnisse.**

**Kochfeld:**

- Glaskeramik
- vorne links: Normal-Kochzone 1.8 kW
- hinten links: Bräterzone 2.4 kW
- hinten rechts: Normal-Kochzone 1.2 kW
- vorne rechts: Zweikreis-Kochzone 2.2 kW
- 4-fach

**Backofentyp und Heizart**

- Elektro-Standherd 60cm mit 7 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft, Variabler Großflächengrill
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 66 l

**Zubehörträger / Auszugssystem:**

- Einhängegestell

**Design**

- Garraum

**Reinigung**

- Vollglas-Innentür

**Komfort**

- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- 21cm Blende (eine Schiene)

**Zubehör**

- Rost
- Universalpfanne

**Umwelt und Sicherheit**

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.98 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.79 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 66 l


**Technische Info**

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 10.9 kW

**Maße**

- Gerätmaße (HxBxT): 850 x 600 x 600mm
- Höhenverstellbare Füße

**Serie 2, freistehender Elektroherd,  
Weiß  
HKA090220**



Maße in mm