

MUNK escabeau

accès à un côté, 8 marches avec revêtement R13 (estrade incl.), hauteur 1,87 m, estrade largeur x profondeur 250 x 256 mm, longueur de lisse 2,54 m, en aluminium

Numéro d'article: 142700



MUNK Escabeau de sécurité

escabeau






- accès à un côté
- 8 marches avec revêtement R13 (estrade incl.)
- hauteur 1,87 m, estrade largeur x profondeur 250 x 256 mm
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 2,54 m
- connexion marches/lisse serti
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- sabots nivello® antidérapants en extrémité de lisse
- en aluminium
- poids 12,3 kg

Détails techniques

| | | | |
|---------------------|-----------|----------------------------------|-------|
| technique de montée | escabeau | roulant | non |
| matériau | aluminium | connexion d'échelons/de longeron | serti |

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| utilisation | à un côté | équipement de sécurité échelle | protection contre l'écartement |
| longueur de longeron | 2,54 m | étrier de sécurité | oui |
| hauteur | 1,87 m | protection contre l'écartement | oui |
| largeur d'estrade | 250 mm | exécution échelle | à une pièce |
| profondeur d'estrade | 256 mm | bac | non |
| nombre de marches | 8 | Pour escalier | non |
| type de marche/d'échelon | marches avec revêtement R13 | soubassement | sabots nivello® antidérapants |
| profondeur des marches | 80 mm | Poids | 12,3 kg |
| rabattable | oui | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149286 |  | plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm |
| 204801 |  | bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable |
| 520203 |  | boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune |
| 526758 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 528920 |  | moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-fissé/PE |