

Produktinformation

46 21 A11

Sicherungsringzange

Für Außenringe auf Wellen

DIN 5254 B

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- DIN 5254 B; 90° gewinkelte Backen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet



MM $\angle 90^\circ$

Allgemein

Artikel-Nr.	46 21 A11
EAN	4003773023005
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	85 g
Abmessungen	125 x 135 x 66 mm
Norm	DIN 5254 B
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Kapazität für Wellendurchmesser	Ø 10 – 25 mm
Spitzen (Durchmesser)	Ø 1,3 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten