

Produktinformation

87 03 125

KNIPEX Cobra®

Hightech-Wasserpumpenzange

DIN ISO 8976



- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

| | |
|--------------------|------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 87 03 125 |
| EAN | 4003773073949 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Gewicht | 85 g |
| Abmessungen | 125 x 38 x 14 mm |
| Norm | DIN ISO 8976 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

Technische Attribute

| | |
|--------------------------------------------|----------|
| Einstellpositionen | 13 |
| Kapazität für Rohre (Zoll) | Ø 1 Zoll |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 27 mm |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 29 mm |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



