

rolcontainer **rolltainer®**

draagvermogen 500 kg, hoogte x lengte x breedte 1800 x 810 x 724 mm, nuttige hoogte 1600 mm, opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 3 legborden, draadgaasbodem, recht, constructie van staal galvanisch blauw verzinkt, platform van hout met ijzeren versterking in de hoeken, met polypropyleen-banden



Artikelnummer: 219829

Rolcontainer rolltainer®

rolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1800 x 810 x 724 mm
- nuttige hoogte 1600 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 3 legborden
- draadgaasbodem, recht
- constructie van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van hout met ijzeren versterking in de hoeken
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 108 mm
- met polypropyleen-banden
- 2 zwenkwielen met rem
- montage-instructie: achterwand met 4 klemmen van kunststof, schroeven en moeren voor een betrouwbare verbinding met de zijwanden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
type wagen	rolcontainer	nestbaar	nee
constructies	3 wanden (draadgaas), 3 legborden	wiel-ø	108 mm
draagvermogen	500 kg	banden	polypropyleen
hoogte	1800 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
lengte	810 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
breedte	724 mm	legbord-/niveautype	draadgaasbodem
nuttige hoogte	1600 mm	legborden / schappen aantal	3 stuks
platform	doorbroken	materiaal vloer	staal
platform uitrusting	met ijzeren versterking in de hoeken	oppervlak legbord	galvanisch verzinkt
materiaal platform	hout	etage-inrichting	recht
kleur platform	natuur	montage-instructie	achterwand met 4 klemmen van kunststof, schroeven en moeren voor een betrouwbare verbinding met de zijwanden
materiaal onderstel	staal	gewicht	52,6 kg

Gerelateerde Producten

220101



draadgaasbodem, draagvermogen 150 kg, het legbord wordt ingehangen, Met 25 mm hoog frame, van draadgaas, galvanisch verzinkt