

## BIK TEC rokersoverkapping RX 2.0 R15



hoogte x breedte x diepte 2280 x 3990 x 2250 mm, wanden van eenlaagsveiligheidsglas (EVG), dak van aluminium in RAL9007 grijs aluminiumkleurig, frame van aluminium geëloxeerd in zilverkleurig



Artikelnummer: 225421



## BIK TEC Rokersoverkapping RX 2.0 R15

### buitenshuis roken

rokersoverkapping

- hoogte x breedte x diepte 2280 x 3990 x 2250 mm
- voor 15 personen
- wanden van eenlaagsveiligheidsglas (EVG)
- dak van aluminium in RAL9007 grijs aluminiumkleurig
- frame van aluminium geëloxeerd in zilverkleurig
- afwatering door afvoeropening bij hoeksteun
- levering inclusief bodemplaat
- Leveringstoestand voorgemonteerd








## Technische details

buitenopstelling	overkapping	materiaal wand	eenlaagsveiligheidsglas (EVG)
overkappingstype	rokersoverkapping	materiaal onderstel	aluminium
hoogte	2280 mm	oppervlak onderstel	geëloxeerd
breedte	3990 mm	kleur onderstel	zilverkleurig
diepte	2250 mm	overkapping uitrusting	afwatering door

		afvoeropening bij hoeksteun
capaciteit	15 personen	inhoud levering inclusief bodemplaat
materiaal dak	aluminium	levering voorgemonteerd
oppervlak dak	m. poedercoating	gewicht 4000 kg
kleur dak	grijs aluminiumkleurig // RAL9007	

## Gerelateerde Producten

225424		rokersstatafel, hoogte x diameter 1100 x 600 mm, schotelvoetframe van aluminium geëloxeerd in zilverkleurig, blad in granietoptiek, inzetelement asbak inhoud 6,6 l
225425		rokersstafel, hoogte x diameter 740 x 800 mm, schotelvoetframe van aluminium geëloxeerd in zilverkleurig, blad in granietoptiek, inzetelement asbak inhoud 6,6 l
225428		bank, 3 zittingen, hoogte x breedte x diepte 460 x 1200 x 380 mm, zitting van houten lijst in natuur, dubbel T-voetonderstel van aluminium met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9006 blank aluminiumkleurig
225429		bank, 2 zittingen, hoogte x breedte x diepte 925 x 1500 x 185 mm, zitting van houten lijst in lichtbruin
225430		bank, 2 zittingen, hoogte x breedte x diepte 925 x 1000 x 185 mm, zitting van houten lijst in lichtbruin

## Dit past ook bij ...

202021		vuilniszak, inhoud 120 l, Van 60 µm dik LDPE, lengte x breedte 1100 x 700 mm, in blauw
202835		afvalgrijper, grijppunt van kunststof, greepopening 105 mm, lengte 1050 mm, van aluminium, geëloxeerd
504036		combi-asbak, hoogte x breedte x diepte 620 x 250 x 250 mm, afvalbak inhoud 17 l, romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in antraciet
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-staal
532192		rokersstatafel, hoogte x diameter 1130 x 675 mm, middenzuil van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9007 grijs aluminiumkleurig, blad van MDF met coating in decor RAL9007 grijs aluminiumkleurig, met zelfdovende asbak en voetpedaal