

## Moravia aanrijdbescherming BLACK BULL

geschikt voor binnen, hoogte x breedte 400 x 160 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel/zwart, voor vastschroeven

Artikelnummer: 529652



**MORAVIA**  
kompetent und fair



## Moravia Aanrijdbeveiliging BLACK BULL


aanrijdbescherming

- geschikt voor binnen
- U-profiel
- hoogte x breedte 400 x 160 mm
- wanddikte 5 mm
- van staal met slijtvaste kunststof coating in geel/zwart
- voor vastschroeven






### Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	profiel	U-profiel
veiligheidsuitrusting	aanrijdbescherming	bevestigingstype	voor vastschroeven
type aanrijdbescherming	aanrijdbescherming	materiaal	staal
plaats van toepassing	binnen	oppervlak aanrijdbescherming	kunststof coating
hoogte	400 mm	kleur aanrijdbescherming	geel/zwart
breedte	160 mm	gewicht	10 kg
wanddikte	5 mm		

## Gerelateerde Producten

523859		speciale pluggen voor aanrijdbescherming, uitgerust met schroeven
--------	---	---

## Dit past ook bij ...

141906		vangrail, geschikt voor binnen, hoogte x lengte x diepte 150 x 800 x 100 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel, voor vastschroeven
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
369033		container, inhoud 80 l, romp van polyethyleen in blauw, hoogte x breedte x diepte 930 x 445 x 520 mm, deksel van polyethyleen in blauw, compleet omklapbaar, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
504402		pleisterdispenser, vulling: 2 x 45 pleisters elastisch, hoogte x breedte 135 x 230 mm, behuizing van kunststof
523822		set vloermarkerapparaten, set bestaande uit: 1 markerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm