


RE1010


- Epoxydglashartgewebe FR4 0,80 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Keine Bohrungen
- Oberfläche aus chem. Ni/Au
- 12 selbstklebende Kontaktleisten im Pitch 2,54 mm
- Vorgeritzte Sollbruchstellen
- Größe 90 x 100 mm

ver.20150130



RE1010

- Fibre de verre époxyde FR4 0,80 mm
- Simple face 35 µm Cu
- Sans trous
- Surface avec Ni/Au chimique
- 12 listeaux de contact autoadhésifs en pitch 2,54 mm
- Points destinés à la rupture
- Dimensions 90 x 100 mm



RE1010

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
 - Por dos lados 35 µm de Cu
 - Sin agujeros
 - Superficie terminal química de Ni/Au
- 12 adaptadores autoadhesivos de pitch 2,54 mm- Punto de rotura controlada tallado
- Tamaño 90 x 100 mm