

Produktinformation

81 13 250 SB

Siphon- und Connectorenzange "SpeedGrip"

DIN ISO 8976



- Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser bis 75 mm
- Für Connectoren, Ölfiler, Kunststoffrohre und Siphons
- Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern
- Mit auswechselbaren Kunststoffbacken für empfindliche Oberflächen; bis Ø 75 mm
- Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z. B. Cannon-Rundsteckverbinder)
- Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstützen und von Filterpatronen
- Optimale Haftung bei schmutz-, öl- und fettfreien Oberflächen
- 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk
- Ergonomische Schenkelgeometrie
- Wechselbare Greifbacken mit Zweikomponenten-Kunststoffeinsatz mit einer harten Trägerkomponente (rot) und einer weichen Haftungskomponente (blau)
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	81 13 250 SB
EAN	4003773078913
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	360 g
Abmessungen	250 x 85 x 20 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Kapazität Spannbereich (Durchmesser)	Ø 10 – 75 mm
Einstellpositionen	25

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





