



Schnittfestigkeit



Mittlere Belastungen

Herausragende Schutzleistung, unvergleichlicher Tragekomfort

- **Einzigartige Schnitenschutz-Technologie**
Die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology wurde mit dem Ziel getestet, die geltenden Industriestandards zu erfüllen oder zu übertreffen. Diese von Ansell entwickelte Technologie bietet den besten Schnitenschutz seiner Klasse und gleichzeitig einen hohen Tragekomfort. Die Schnittfestigkeit der INTERCEPT-Armschützer HyFlex 11-280 und 11-281 entspricht der ANSI-Stufe A4.
- **Best-in-Class-Komfort**
Die Nahtloskonstruktion und vielfältigen Optionen machen diese HyFlex®-Armschützer zur bevorzugten Wahl für einen komfortablen Arbeitstag.



Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

Einsatzbereiche

- Reparatur und Austausch von Glas
- Handhabung von Metallblechen und Paneelen

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-280

Der komfortabelste Armschützer mit integrierter INTERCEPT™ Technology

Hauptmerkmale

- Die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und ein weiches, kühles Tragegefühl.
- Die Nahtloskonstruktion und Längen-/Breitenauswahl gewährleisten eine exzellente Passform und machen den Handschuh zur ersten Wahl für Komfort über den ganzen Arbeitstag.
- Die INTERCEPT™-Armschützer HyFlex® 11-280 und 11-281 sind für den Einsatz in Kombination mit allen Schnittschutzhandschuhen der HyFlex®-Reihe konstruiert.
- Erhältlich in zwei Ausführungen: Weit und Eng

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	VERPACKUNG
HyFlex® 11-280	Auskleidungsmaterial: Ansell INTERCEPT™ Technology Manschetten-Stil: Strickbund ohne Daumenloch	15	Eng, Breit	12" (30 CM), 16" (40 CM), 18" (45 CM), 22" (55 CM)	• 50 Stück/Spender

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexiko
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Ansell® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

Technologien



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology