

KERN RPB 15K2DM

Ladenwaage mit Speicherplätzen für Artikelpreise – jetzt mit Checkout-Dialog
06



CE Zeichen



Bauform

Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägefläche (rechteckig)	204×263 mm
weighingAreaMkt	204×263 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	313×263×108 mm
Abmessungen komplett montiert (Windschutz/Stativ)	313×263×108 mm
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓

Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	15 mm
Display - Hinterleuchtung	ja
Zusatzdisplay möglich	15 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Funktionen

IP-Schutz (Komplettgerät)	kein IP-Schutz
Auto-Off (Batterie)	off
Tarierfunktion	manual (single)
Unterflurwägung	Keine
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig
PLU - gesamt	10
Speicher-Funktionalität	✓
Preisrechner	✓
Anzahl Tasten für Bedienung	20

Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Netzteil
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	12 V, 500 mA
Akku optional	Akku optional
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	60 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	30 h
Akku-Ladezeit	12 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (min)	0 %
----------------------------	-----

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Preisrechnende Waagen

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	6 kg; 15 kg
Ablesbarkeit (g)	2 g; 5 g
Auflösung	3.000, 3.000
Mindestgewicht (min)	0,04 kg
Tarierbereich	-14,995 kg
Reproduzierbarkeit	0,002 kg; 0,005 kg
Linearität	± 0,006 kg; 0,015 kg
außermittige Belastung bei 1/3 Max	0,01 kg; 0,025 kg
Empfohlenes Justiergewicht	15 kg (M1)
Einschwingzeit	1 s
Anwärmzeit	10 min; 10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Anzahl Wägebereiche	2
Auflösung (nicht eichfähig)	6.000
Auflösung (eichfähig)	6.000
loadcellType	Tscale BX6

Eichtechnische Daten

Eichklasse	III
Eichung ab Werk möglich	✓
Eichwerte (e)	0,002 kg; 0,005 kg
Bauartzulassung für Eichung	✓
Periodische Nacheichung für Italien	969-112

KERN RPB 15K2DM



Ladenwaage mit Speicherplätzen für Artikelpreise – jetzt mit Checkout-Dialog
06

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	-10 °C
Umgebungstemperatur (max)	40 °C

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	365×335×190 mm
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Bruttogewicht ca.	3,6 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst

Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierung Artikelnummer	963-128
Eichung Artikel	965-228
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-248
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

