


IDEAL Health

Luftreiniger

AP140 PRO

Für Raumgrößen von 120 - 160 m²,
Reinigungsleistung bis zu 1500 m³/h,
360°-Partikelfilter (HEPA)/Feinvorfilter,
Bedienung per Bedienelement,
Fernbedienung und App "IDEAL AIR
PRO", mit 5 Lüfterstufen,
Geräuschpegel von 25,2 - 60,3 dB,
Höhe x Breite x Tiefe 725 x 562 x 633
mm, In hellgrau

Artikelnummer: 224869



IDEAL Health professioneller Luftreiniger AP140 PRO

ideal für Raumgrößen von 120 - 160 m²

Luftreiniger



- Für Raumgrößen von 120 - 160 m², Reinigungsleistung bis zu 1500 m³/h
- Schützt vor Verunreinigungen, Allergene, Viren und Bakterien
- Funktionen: On/Off, Auto, Level 1/2/3, Turbo-/Nachtmodus, Farbcodeanzeige, Timer, Kindersicherung
- 360°-Partikelfilter (HEPA)/Feinvorfilter
- Bedienung per Bedienelement, Fernbedienung und App "IDEAL AIR PRO"
- mit 5 Lüfterstufen, Geräuschpegel von 25,2 - 60,3 dB
- Höhe x Breite x Tiefe 725 x 562 x 633 mm
- In hellgrau



Technische Details

Bürohelfer	Luftreiniger	Breite	562 mm
Schutz vor	Verunreinigungen, Allergene, Viren und Bakterien	Tiefe	633 mm
Filtertyp	360°-Partikelfilter (HEPA)/Feinvorfilter	Motortyp	GreenTech EC-Motor
für Raumgröße	120-160 m ²	Spannungsversorgung	220-240 V, 50/60 Hz
Reinigungsleistung	1500 m ³ /h	Leistung	7-180 W
Lüfterstufen	5	Farbe	hellgrau
Luftreiniger Funktion	On/Off, Auto, Level 1/2/3, Turbo-/Nachtmodus, Farbcodeanzeige, Timer, Kindersicherung	WEEE-Registrierungsnummer	DE12444871
Geräuschpegel	25,2-60,3 dB	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Bedienung	Bedienelement, Fernbedienung und App "IDEAL AIR PRO"	Marke laut EAR-Register	IDEAL Health
Allergikergeeignet	ja	Gewicht	51 kg
Höhe	725 mm		

Zubehör

224872		360°-Partikelfilter, Für Luftreiniger, mit Mehrlagenfilter aus Fein-Vorfilter und HEPA-Filter
224873		Aktivkohle-Filtereinsatz, Für Luftreiniger