

DIGITUS®


Patchkabel Kat. 6, U/UTP, ungeschirmt - LSZH

Die Knickschutztülle mit Rasthebelschutz verhindert das Verhaken der Kabel und schützt zugleich den Rasthebel vor dem Abbrechen.

- **Stecker RJ45:** 2x RJ45, Kat. 6
- **Kabel:** 4 x 2 AWG 26/7, Kat.6, twisted pair, 100 Ohm, halogenfrei
- **Außenmantel:** LSZH
- **Kabelschirmung:** U/UTP ungeschirmt
- **Kabelbedruckung:** Längenkennzeichnung auf den Hauben
- **Belegung:** 1:1
- **Robustheit:** Stecker umspritzt mit flexibler Knickschutztülle, Knickschutztülle mit Rasthebelschutz
- **Unterstützt:** 1 Gigabit Ethernet und PoE
- getestet nach dem ISO / IEC 11801, DIN EN 50173 und DIN EN 50288-1-1 Standard
- **Farbe Kabel:** blau, grau (RAL 7044), grün, rot, weiß, schwarz, gelb / **Farbe Stecker:** rot
- im Polybag

Anwendungsbeispiele:


- hervorragend für die Benutzung in Routern, Switchen, Servern und anderen aktiven oder passiven Komponenten



Patchkabel Kat. 6, U/UTP, blau



Patchkabel Kat. 6, U/UTP, gelb



Patchkabel Kat. 6, U/UTP, grau



Patchkabel Kat. 6, U/UTP, grün



Patchkabel Kat. 6, U/UTP, rot



Patchkabel Kat. 6, U/UTP, schwarz

| Produkt | Kategorie | Schirmung | Farbe Kabel | Farbe Tülle | Länge | Eurobrandklasse | Hersteller-Nummer | Bestell-Nummer |
|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|-----------------|-------------------|----------------|
| Patchkabel | Kat.6 | U/UTP | blau | blau | 0,25 m | | DK-1617-0025/B | 11006777 |
| | | U/UTP | blau | blau | 0,5 m | | DK-1617-005/B | 11006782 |
| | Kat.6 | U/UTP | blau | blau | 1,0 m | | DK-1617-010/B | 11006786 |
| | | U/UTP | blau | blau | 2,0 m | | DK-1617-020/B | 11006792 |
| | Kat.6 | U/UTP | blau | blau | 3,0 m | | DK-1617-030/B | 11006812 |
| | | U/UTP | blau | blau | 5,0 m | | DK-1617-050/B | 11006816 |
| | Kat.6 | U/UTP | gelb | gelb | 1,0 m | | DK-1617-010/Y | 11006789 |
| | | U/UTP | gelb | gelb | 2,0 m | | DK-1617-020/Y | 11006495 |
| | Kat.6 | U/UTP | gelb | gelb | 3,0 m | | DK-1617-030/Y | 11006815 |
| | | U/UTP | grau | grau | 0,25 m | | DK-1617-0025 | 11006775 |
| | Kat.6 | U/UTP | grau | grau | 0,5 m | | DK-1617-005 | 11006781 |
| | | U/UTP | grau | grau | 1,0 m | | DK-1617-010 | 11006785 |
| | Kat.6 | U/UTP | grau | grau | 1,5 m | | DK-1617-015 | 11006790 |
| | | U/UTP | grau | grau | 2,0 m | | DK-1617-020 | 11006791 |
| | Kat.6 | U/UTP | grau | grau | 3,0 m | | DK-1617-030 | 11006794 |
| | | U/UTP | grau | grau | 5,0 m | | DK-1617-050 | 11006797 |
| | Kat.6 | U/UTP | grau | grau | 7,0 m | | DK-1617-070 | 11006800 |
| | | U/UTP | grau | grau | 10,0 m | | DK-1617-100 | 11006801 |
| | Kat.6 | U/UTP | grau | grau | 15,0 m | | DK-1617-150 | 11006804 |
| | | U/UTP | grau | grau | 20,0 m | | DK-1617-200 | 11006610 |
| | Kat.6 | U/UTP | grau | grau | 25,0 m | | DK-1617-250 | 11006497 |
| | | U/UTP | grau | grau | 30,0 m | | DK-1617-300 | 11006498 |
| | Kat.6 | U/UTP | grün | grün | 0,50 m | | DK-1617-005/G | 11006491 |
| | | U/UTP | grün | grün | 1,0 m | | DK-1617-010/G | 11006822 |
| | Kat.6 | U/UTP | grün | grün | 3,0 m | | DK-1617-030/G | 11006813 |
| | | U/UTP | rot | rot | 0,50 m | | DK-1617-005/R | 11006492 |
| | Kat.6 | U/UTP | rot | rot | 1,0 m | | DK-1617-010/R | 11006788 |
| | | U/UTP | rot | rot | 2,0 m | | DK-1617-020/R | 11006494 |
| | Kat.6 | U/UTP | rot | rot | 3,0 m | | DK-1617-030/R | 11006814 |
| | | U/UTP | rot | rot | 10,0 m | | DK-1617-100/R | 11006819 |
| | Kat.6 | U/UTP | schwarz | schwarz | 0,25 m | | DK-1617-0025/BL | 11006489 |
| | | U/UTP | schwarz | schwarz | 0,50 m | | DK-1617-005/BL | 11006490 |
| | Kat.6 | U/UTP | schwarz | schwarz | 1,0 m | | DK-1617-010/BL | 11006787 |
| | | U/UTP | schwarz | schwarz | 2,0 m | | DK-1617-020/BL | 11006493 |

| Produkt | Kategorie | Schirmung | Farbe Kabel | Farbe Tülle | Länge | Eurobrandklasse | Hersteller- Nummer | Bestell- Nummer |
|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| | Kat.6 | U/UTP | schwarz | schwarz | 3,0 m | | DK-1617-030/BL | 11006795 |
| | | U/UTP | schwarz | schwarz | 5,0 m | | DK-1617-050/BL | 11006776 |
| | Kat.6 | U/UTP | schwarz | schwarz | 10,0 m | | DK-1617-100/BL | 11006808 |
| | | U/UTP | weiß | weiß | 0,25 m | | DK-1617-0025/WH | 11006780 |
| | Kat.6 | U/UTP | weiß | weiß | 0,5 m | | DK-1617-005/WH | 11006783 |
| | | U/UTP | weiß | weiß | 1,0 m | | DK-1617-010/WH | 11006810 |
| | Kat.6 | U/UTP | weiß | weiß | 2,0 m | | DK-1617-020/WH | 11006793 |
| | | U/UTP | weiß | weiß | 3,0 m | | DK-1617-030/WH | 11006796 |
| | Kat.6 | U/UTP | weiß | weiß | 5,0 m | | DK-1617-050/WH | 11006799 |
| | | U/UTP | weiß | weiß | 10,0 m | | DK-1617-100/WH | 11006803 |