

## Termékinformációk

### 46 20 A51

#### Seeger-gyűrű fogó

Külső gyűrűkhöz, tengelyeken

DIN 5254 B



∠90°

- Kioldható zárószervezettel
- Kicserélhető csúcsokkal, nemesített acélból
- Fekete porfesték-bevonattal
- DIN 5254 B: 90°-os hegyek
- Fogótest: hengerelt acél, nagy szilárdságú
- Csúcsok: speciális szerszámacél, olajban edzett

#### Általános

Cikkszám	46 20 A51
EAN	4003773025023
Fogó	fekete porfesték-bevonattal
Súly	1.832 g
Méret	570 x 153 x 18 mm
Szabvány	DIN 5254 B

#### Műszaki jellemzők

Kapacitás tengely-átmérőhöz	Ø 122 – 300 mm
Csúcsok (átmérő)	3,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk