

RAPIDLIFT servante d'atelier



force 150 kg, plateforme en acier, avec rebord antichute, plateforme inclinable, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, hauteur 720 - 1070 mm, avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 402202

RAPIDLIFT Servante d'atelier pour la mise à disposition pratique de matériau

servante d'atelier

- force 150 kg
- plateforme en acier, avec rebord antichute
- plateforme inclinable
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation
- hauteur 720 - 1070 mm
- réglage en hauteur via en continu, a. abaissement amorti
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 75 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- disposition des roues rectangulaire

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
type de chariot	servante d'atelier	pneumatique	caoutchouc plein
charge	150 kg	Ø de roue	75 mm

longueur de plateforme	510 mm	conducteur d'électricité	non
largeur de plateforme	410 mm	matériau	acier
nombre de plateaux	1 pièce	matériau de finition	soudé
alignement de niveaux	inclinable	norme européenne	non
hauteur	720-1070 mm	rehausses	aucune
longueur	510 mm	équipement chariot	sans équipement
largeur	410 mm	rabattable	non
réglage en hauteur via	en continu, a. abaissement amorti	disposition des roues	rectangulaire
type de niveau	panneau en acier	surface	finition peinture époxy
matériau de plateforme	acier	couleur	bleu signalisation // RAL5017
équipement de plateforme	rebord antichute	Poids	30 kg
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes		

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm