

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## THORSMAN Kompakt Digitalmultimeter mit LCD-Display Kategorie 3 / 300V

IMT23212

EAN Code : 3606489486235

### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt oder Komponententyp	Digitales Multimeter
Versorgung	Batterie 12 V

### Zusatzmerkmale

Typ Einstellung	Manuell
Signalfunktion	Schwache Batterie von visuell
Funktion verfügbar	Freisprechbetrieb
Schutztyp	Sicherung
Messungstyp	Strom DC: 200 mA Spannung AC/DC: 2/20/200/300 V RESISTENZ: 2/20/200 kOhm/2 MOhm
Messkategorie	Kategorie III 300 V
Benutzersprache	Deutsch Polnisch Französisch Spanisch Portugiesisch
Höhe	120 mm
Breite	75 mm
Tiefe	18 mm
Produktgewicht	110 g Mit Batterie

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,5 cm
VPE 1 Breite	11,2 cm
VPE 1 Länge	19,4 cm
VPE 1 Gewicht	162,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	42
VPE 2 Höhe	30,0 cm

VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,484 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung für China</a> Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)