

See Beyond The Game. Visualize Your Victory.

Inspiziert von den strengen Qualitätstests bei der Produktion ist das Design der MSI G-Serie voller Symbolkraft und steht für Robustheit und Langlebigkeit. Um ein qualitativ hochwertiges Benutzererlebnis zu bieten, verfügt die G-Serie außerdem über einen wirklich einfachen Installationsprozess und eine benutzerfreundliche Menüoberfläche und ist die beste Wahl für Einsteiger, um mit dem Gaming zu beginnen.



SELLING POINTS

- Curved Gaming Display (1500R) - Die beste Gameplay-Immersion.
- 250Hz Bildwiederholrate - Extrem flüssiges Gaming.
- 1ms Reaktionszeit - Verhindere Tearing und ruckelnde Framerates.
- Night Vision - Sehe jedes Detail im Dunkeln und behalte den Überblick im Kampf.
- AMD FreeSync - Kein Tearing oder Ruckeln, einfach flüssiges Gaming.
- Anti-Flicker- und Less-Blue-Light-Technologie - Spiele noch länger ohne schmerzende Augen oder Müdigkeit.



1. 5-Wege Joystick
2. 1x Stromanschluss
3. 2x HDMI™ (2.0b)
4. 1x Display Port (1.2a)
5. 1x Kopfhörerausgang
6. 1x Kensington lock

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4711377059480
	UPC	824142313145
	UCC14	10824142313142
Model	Artikelnummer	9S6-3CA91T-096
	Produktname	G27C4XDE
	Marketing Spezifikationen	G27C4XDE
	Herstellernummer	9S6-3CA91T-096
	Marketing Name	Optix G27C4XDE
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	597.888(H)x336.312(V)
	Krümmung	Curve 1500R
	Panel-Art	VA
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync Premium
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready
	Helligkeit (nits)	300
	Kontrastverhältnis	3000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	258.3~274.3 KHz(H) / 96~250 Hz(V)
	Bildwiederholrate	250Hz
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	98.48%/86.73%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	85.9%/81.04%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	112.95%/96.67%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	121.28%/99.08%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	96.79%/88.67%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	89.89%/83.63%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	89.95%/89.72%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	89.40%/89.26%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	112.95%/96.67%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	121.28%/99.08%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	65.54%/65.54%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	64.14%/64.14%
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
	DisplayPort	1920 x 1080 (Up to 250Hz)
	HDMI	1920 x 1080(Up to 240Hz)
DVI	N/A	
Schnittstellen	HDMI	2
	HDMI-Version	2.0b
	HDMI HDCP version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	2.3
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock

Power	Power Typ	External Adaptor 20V 2.25A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	E
	Adapter's KC safety Number	SU10469-15001
	Stromkabel-Art	C5
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	1
	HDMI Kabel	0
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
Schnellanleitung	1	
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (cm)	69.8 x 17.2 x 48.8
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	611.5 x 225.4 x 457.9
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.07 x 8.87 x 18.03
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	611.5 x 75.9 x 372.8
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.07 x 2.99 x 14.68
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	452.8 x 225.4 x 263.2
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	17.83 x 8.87 x 10.36
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (cm)	68.3 x 15.7 x 46.3
	Nettogewicht (kg)	4.5
	Bruttogewicht (kg)	6.3
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.8
Garantie	Garantie	36 Monate Pick-Up & Return