

**ARCA 304015**



**Bestellzeichen:** ARCA 304015  
**Artikelnummer:** 8120022  
**Beschreibung:** Wandschaltschrank, PC  
**Anmerkungen:** Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

**EAN Code:** 6418074079336  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3423119  
 Dänemark: 8212091207  
 Schweden: 2500111  
 Norwegen:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Vorreiber mit Schlüssel. S Version mit 3-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung beigelegt.

Beispiel

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		300	400	150	Schutzart (EN 60529): IP 66
inch:		11.8	15.7	5.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10 +35°C /IK 08 -25°C
<b>Materials:</b>					
<b>Material:</b>		Polycarbonat			
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7035			
<b>Deckelfarbe:</b>		RAL 7035			
<b>Dichtungsmaterial:</b>		PUR			
<b>Temperatur Bereich:</b>					
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 120 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 80 °C			
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 250 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 175 °F			
<b>Zubehör:</b>					
MPS ARCA 4030		Montageplatte			
MPP ARCA 4030		Montageplatte, gelocht, Telequick			
MPX ARCA 4030		Montageplatte			
DRS ARCA 304015		Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
DRS ARCA 304021		Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
IDS ARCA 3040		Innentür (Set)			
PMK ARCA 40		Mastbefestigung, (Set)			

