

Artikelnummer: 76091

Kurzbeschreibung: Draaghaak voor vorkheftruck en kraan Bauer LH-I 1, met wartel, max. belasting 1000 kg, oranje RAL 2000



Langbeschreibung: Laadhaak voor vorkheftruck en kraan Bauer LH-I : De laadhaak LH-I van Bauer is bij uitstek geschikt voor het veilig oppakken en transporteren van zware lasten. Het kan worden opgepakt met een vorkheftruck of met een kraan. Ze zijn beveiligd tegen uitglijden. De lading wordt ingehaakt door middel van een draaibare lasthaak. Belangrijke details:

- Geschikt voor vorkdoorsnede 160 x 60 mm
- Kan worden opgehaald met een vork of kraan
- Antislipbescherming
- Met draaibare lasthaak
- Oppervlak: oranje gelakt (RAL 2000) of thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461.
- Afmetingen: L 300 x B 180 mm

LH-I 1.0:

- draagvermogen: 1000 kg
- hoogte: 395 mm
- Gewicht: ca. 9 kg (gelakt), 10 kg (gegalvaniseerd)

LH-I 1.5:

- Draagvermogen: 1500 kg
- hoogte: 420 mm
- Gewicht: ca. 9 kg (gelakt), 10 kg (gegalvaniseerd)

LH-I 2.0:

- Draagvermogen: 2000 kg
- hoogte: 420 mm
- Gewicht: ca. 10 kg (gelakt), 11 kg (gegalvaniseerd)

LH-I 2.5:

- draagvermogen: 2500 kg
- hoogte: 455 kg
- Gewicht: ca. 10 kg (gelakt), 11 kg (gegalvaniseerd)

LH-I 3.0:

- Draagvermogen: 3000 kg
- hoogte: 465 mm
- Gewicht: ca. 11 kg (gelakt), 12 kg (gegalvaniseerd)

