

**Artikelnummer:** 155829

**Kurzbeschreibung:** Multiplex-Arbeitsplatte, 40 mm stark, Gewindehülsen, Stahlkante, Buchenholz verl., farblos imprägniert, B 1500 x T 700 mm



**Langbeschreibung:** Diese 40 mm starke Multiplex-Arbeitsplatte wurde aus 19-fach verleimtem Buchenholz gefertigt, welches farblos imprägniert wurde. Zudem besitzt sie an der Vorderseite eine eingelassene Stahlkante aus verschraubtem U-Profil. Für die Befestigung von Fussgestellen ist die Unterseite zusätzlich mit praktischen Gewindehülsen ausgestattet. Sie erhalten diese mit 3 Jahren Garantie versehene Multiplex-Arbeitsplatte wahlweise mit einer Breite von 1500 mm oder von 2000 mm - die Tiefe beträgt jeweils 700 mm. Ein passendes Stossbrett ist als Zubehör optional erhältlich.

Weitere Details:

19-fach verleimtes Buchenholz, farblos imprägniert  
An der Vorderseite mit eingelassener Stahlkante aus U-Profil, verschraubt  
Mit Gewindehülsen zum Befestigen von Fussgestelle an der Plattenunterseite  
Passendes Stossbrett als Zubehör optional verfügbar  
Stärke: jeweils 40 mm  
Masse: wahlweise B 1500 x T 700 mm oder B 2000 x T 700 mm  
Garantie: 3 Jahre

**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4051273766243