

Artikelnummer: 138982

Kurzbeschreibung: Containerwanne CW 2, Stahl, für Absetzcontainer bis 10 m⁻³, Neigungswinkel 5-Grad, 2800 x 2030 x 560, RAL3000

Langbeschreibung: Containerwanne CW, Stahl, für Absetzcontainer bis 10 m⁻³, Neigungswinkel 5-Grad, versch. Größen/Farben: Die Containerwanne CW aus Stahl mit einem Neigungswinkel von 5-Grad ist für Absetzcontainer mit einem Volumen bis 10 m⁻³ geeignet. Das Modell ist in verschiedenen Größen und Farben erhältlich. Mit dieser praktischen Containerwanne ist eine sichere Lagerung von verschiedenen besonderen Abfallstoffen in Absetzcontainern möglich. Diese Abfallstoffe können zum Beispiel mit Emulsionen, Kühlschmiermitteln oder Ölen behaftet sein. Die Wannendecke dient dabei als Schutz vor Verschmutzungen der Flüssigkeiten. Der Einsatz ist möglich im Innenbereich oder unter dem Dach. Geeignet ist die Wanne für alle Absetzcontainer nach DIN 30720 mit einem Volumen von bis zu 10 m⁻³. Es sind vier Absaugöffnungen vorhanden, die durch ein herausnehmbares Sieb geschützt sind. Gleichzeitig dienen diese Öffnungen als Füllstandsanzeige. Die Standfläche der robusten und einfach zu reinigenden Stahlwanne besitzt einen Neigungswinkel von 5-Grad. Für die Aufnahme mit dem Kran sind Kranösen vorhanden. Weitere Details: Für Absetzcontainer nach DIN 30720 bis 10 m⁻³ Absaugöffnungen Standfläche mit einem Neigungswinkel von 5-Grad Kranösen für Aufnahme mit Kran Auffangvolumen: 880/1078/1276 l Flächenlast: 20000 kg Material: Stahl Farbe: RAL 2000 (gelb), RAL 3000 (rot), RAL 5012 (blau), RAL 6011 (grün), RAL 7005 (grau) Maße CW 1: L 2300 x B 2030 x H 560 Maße CW 2: L 2800 x B 2030 x H 560 Maße CW 3: L 3300 x B 2030 x H 560 Gewicht: 562/709/810 kg



EAN/GTIN: 4052462029446