

Product data sheet

Art nr.: 3392 Kastwagen



Transportmiddelen



Profielstalen constructie met duwbeugel. Kopwanden, 1 zijwand en dak met draadgaas 40 x 40 x 4 mm bekleed, compleet gelast, gepoedercoat. 1 Vaste en 4 losse etages van solide, buigstijve sandwichplaten, toplaag beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. TOTALSTOP - centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen. Draagvermogen per etage 90 kg.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	750
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	680
Etagehoogten (mm)	292, 582, 882, 1182, 1482
Draagvermogen etage (kg)	90
Totale lengte (mm)	1170
Totale breedte (mm)	700
Totale hoogte (mm)	1792
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Uitvoering	Drahtgitter ohne Türen
Gewicht (kg)	133
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976013152