

Termékinformációk

26 16 200

Fél-kerek csőrű fogó vágóélel (golyacsőr fogó)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



- **Elastikus csúcsok:** Alaktartó csavarodás esetén is
- Csavarodásálló, elastikus precíziós csúcsok
- Félgömbölyű, hosszú, hegyesen végződő pofák
- Lág, közép kemény és kemény huzalhoz való vágóélekkel
- Vágóélek plusz inductív edzéssel, vágóél keménység kb. 61 HRC
- Egyenes pofák
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Általános

Cikkszám	26 16 200
EAN	4003773022831
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	206 g
Méret	200 x 56 x 19 mm
Szabvány	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Közép kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,2 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	9,5 mm
Csúcs szélessége (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Pofa hossza (L3)	73,0 mm
Fejszélesség (W3)	18 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk