

Informazione prodotto

68 01 160

Tronchese per meccanica con tagliente frontale

DIN ISO 5748

- La forma speciale della testa favorisce un movimento ottimizzato nel serraggio dei nodi d'intreccio nei lavori di armatura
- Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza
- Utilizzabile anche per legare e tagliare fili di fermo per armature
- Taglienti ulteriormente temperati, durezza dei taglienti ca. 61 HRC
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico	
Art. No.	68 01 160
EAN	4003773013792
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in resina sintetica
Peso	202 g
Dimensioni	160 x 53 x 14 mm
Norma	DIN ISO 5748
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 4,0 mm
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 2,8 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 2,3 mm
Lunghezza lama mm (C)	25 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

