

Produktinformation

82 02 200

KNIPEX TwinGrip

Frontgreifzange



- Einzigartige Kombination: Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung
- Sehr schlanke Zange: Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben
- Bissiges Frontgreifmaul mit robusten Zähnen und hoher Übersetzung an der Maulspitze
- Große Front- und Seitengreif-Kapazitäten: für Durchmesser und Schlüsselweiten 4 – 22 mm
- Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke durch Dreipunkt-Anlage
- Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben
- Fünffach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite
- Klemmschutz mindert das Risiko gequetschter Finger
- Langlebig und belastbar durch robustes, durchgestecktes Zangengelenk
- Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Elektrostahl, ölgehärtet, Zähne zusätzlich auf ca. 61 HRC induktiv gehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	82 02 200
EAN	4003773087250
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	280 g
Abmessungen	200 x 48 x 20 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Einstellpositionen	5
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 5/32 – 7/8 Zoll
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 4 – 22 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	4 – 22 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	5/32 – 7/8 Zoll

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



