

## fetra

### kastwagen GREY EDITION

draagvermogen 400 kg, platform van hout, laadvlak lengte x breedte 985 x 590 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035/RAL7016, onderbouwelementen: 1 kast, 6 laden, afrolrand, hoogte x lengte x breedte 995 x 1080 x 590 mm, met TPE-banden



**fetra**  
Transportgeräte



**Artikelnummer: 215354**

## fetra Tafel- en kastwagen GREY EDITION

### Draagvermogen 400 kg

kastwagen






- draagvermogen 400 kg
- 3 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 80 kg
- platform van hout
- laadvlak lengte x breedte 985 x 590 mm
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035/RAL7016
- plaatstaalconstructie
- onderbouwelementen: 1 kast, 6 laden, afrolrand
- 6x95 mm
- afsluitbaar met cilinderslot
- hoogte x lengte x breedte 995 x 1080 x 590 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 160 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- zwenkwielen met rem
- Leveringstoestand gedemonteerd

- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	hoogte	995 mm
type wagen	kastwagen	lengte	1080 mm
draagvermogen	400 kg	breedte	590 mm
lengte laadvlak	985 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	590 mm	wiel-ø	160 mm
wagen uitrusting	1 kast, 6 laden, afrolrand	wiellager	groefkogellager
legborden / schappen aantal	3 stuks	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
legbord-/niveautype	Stalen bodem	levering	gedemonteerd
draagvermogen per niveau	80 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
laden aantal	6 stuks	materiaal	plaatstaal
laden aantal x hoogte	6x95 mm	schuifbeugel	1 stuks
ladebreedte	280 mm	wielstand	rechthoekig
ladediepte	470 mm	oppervlak	m. poedercoating
draagvermogen lade	35 kg	kleur	RAL7035/RAL7016
kast	1 stuks	bekleding uitvoering	afrolrand
type deur	vleugeldeur	norm	EN 1757-3 (rem)
sluitsysteem	cilinderslot	garantie	10 jaar
materiaal platform	hout	gewicht	71 kg

## Gerelateerde Producten

225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw