


AS-i Leitung, profiliert für externe Hilfsspannung 24 V schwarz, TPE, ölfest
2 x 1,5 mm², 100 m besteht aus 100 m Leitung



Allgemeine technische Daten			
Ausführung des Produkts	AS-Interface-Profilleitung		
Farben	schwarz (DC 24 V)		
Material	TPE		
Menge	100-m-Rolle		
Mechanische Daten			
Silikon-ausscheidungsfrei	ja		
Biegeradius	12 mm 24 mm		
<ul style="list-style-type: none"> • bei fest verlegter Leitung minimal zulässig • bei bewegter Leitung minimal zulässig 			
Halogenfreiheit	nein		
Flexibilität	gut		
Biegeverhalten nach DIN VDE 0472 Teil 603	nach 30.000 Hin- und Herbewegungen kein Bruch		
Aderfarben	braun, blau		
Umgebungsbedingungen			
Brandverhalten	flamwidrig nach IEC 60332-1;VDE 0482 T. 265-2-1;UL 1581 sec. 1061 cable flame;UL 1581 sec. 1060 CSA FT1		
Öl-Beständigkeit	beständig		
Ozon und Witterungsbeständigkeit	beständig		
Temperaturbereich	-40 ... +105 °C -30 ... +105 °C		
<ul style="list-style-type: none"> • ruhend • bewegt 			
Approbationen/ Zertifikate			
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Marine / Schiffbau	Sonstige

[Bestätigungen](#)



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

- Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<https://www.siemens.de/ic10>
- Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RX9023-0AA00>
- CAX-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RX9023-0AA00>
- Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RX9023-0AA00>

letzte Änderung:

23.12.2020 