

Click-Torque E 1 Push R/L einstellbarer Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug, 200-1000 Nm, 3/4" x 200-1000 Nm
Click-Torque Push R/L einstellbare Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug



EAN:	4013288219053	Abmessung:	1350x130x120 mm
Teilenr:	05075631001	Gewicht:	9230 g
Artikel-Nr:	Click-Torque E 1 Push R/L	Ursprungsland:	TW
		Zolltarifnr.:	82041100



- Für Rechts- und Linksanzug durch butterweiches Umschalten des unverlierbarem Durchsteckvierkant
- Messbereich: 200-1000 Nm; Präzision +/- 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 Zähne und 3/4"-Vierkant-Antrieb
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
- Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus

Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Für Rechts- und Linksanzug. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Mit unverlierbarem 3/4" Durchsteckvierkant zum Richtungswechsel.

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_click-torque_push_r_l_einstellbare_drehmomentschluessel_fuer_rechts-_und_li

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Für den Rechts- und Linksanzug

Genau

Einfach und sicher




Umschalten Durchsteckvierkant



Der Click-Torque Drehmomentschlüssel ist für den Rechts- und Linksanzug geeignet. Sehr leichtgängiger Richtungswechsel durch unverlierbaren Durchsteckvierkant.



Die Präzision liegt bei ±3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Leichte Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes; ablesbar auf Haupt- und Feinskala.

Einfache Einstellung

Auslösemechanismus

Robuste Modelle



Mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte.




Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst ein hör- und fühlbarer Mechanismus aus.



Sehr robuste Ausführung mit unverlierbarem Durchsteckvierkant. Feinverzahnte Ratschenmechanik, 45 Zähne. Ergonomischer 2-Komponenten Griff.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075631001	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49/7/32"	5/33/64"	1/27/32"	2/31/64"	1/3/16"

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_click-torque_drehmomentschluessel_click-torque_push_r_l_einstellbare_drehmomentschluessel_fuer_rechts-_und_l...

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L
 05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de