



Schnittfestigkeit



Leichte Belastungen

## Best-in-Class-Schutz und -Leistung mit unschlagbarem Tragekomfort

- Der HyFlex® 11-318 erhöht erheblich die Fingerbeweglichkeit bei Arbeiten mit einem Risiko für Schnittverletzungen: Der erste unbeschichtete Handschuh, der mit einem 18-Gauge-Trägermaterial einen Schnitenschutz der EN-Leistungsstufe 3 bietet.
- Sein extrem leichtes Gewebe bewirkt das Gefühl einer Berührung wie mit der bloßen Hand und bewahrt eine angenehme Arbeitstemperatur der Hände.
- Die Spandex-Verstärkungen in den dehnungsbelasteten Bereichen der Handschuhe (Knöchel und Handfläche) bewirken eine fest anliegende, anatomische Passform.
- Dieser flusenarme Handschuh ist außerdem silikonfrei und antistatisch. Dadurch gewährleistet er einen hohen Mitarbeiter- und Produktschutz. Zur Vermeidung einer Silikonverunreinigung durch Kunststoffbeutel wurde außerdem eine spezifische Verpackung entwickelt.



### Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Chemisch

### Einsatzbereiche

- Handhabung von scharfkantigen Teilen
- Montage und Prüfung von Komponenten
- Prüfung von Komponenten und Geräten
- Oberflächenprüfung, Kennzeichnung und Ausbesserung von Karosserieteilen
- Endabnahme
- Inspektion (Greifen, Prüfen und Markieren)
- Wartungsarbeiten

### Hauptmerkmale

- Das leichte, unbeschichtete Trägermaterial bewahrt den Tragekomfort, ermöglicht eine hohe Tastsensibilität und schützt vor Verletzungen.
- Prozesssicher: Silikonfrei, antistatisch und flusenarm
- Geeignet für die Bedienung von Touchscreens

### Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

#### Kompatibel mit der REACH-Verordnung



### Technologien



### Spezifikationen

MARKE   ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	VERPACKUNG
HyFlex® 11-318	<b>Beschichtungsmaterial:</b> N.V. <b>Auskleidungsmaterial:</b> Dyneema® Diamond Technology <b>Manschetten-Stil:</b> Strickbund	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	212-260 mm/ 8.35-10.24 inches	• 12 Paare / PE-Beutel; 12 PE-Beutel / Karton; 144 Paare / Karton

### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brüssel, Belgien  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

#### Australien

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australien  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Kanada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Owensville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tel.: +1 800 363-8340  
Fax: +1 800 267 3551

Ansell® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2020 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.