

**Artikelnummer:** 155069

**Kurzbeschreibung:** Werkbank TYP 8001-1, B  
1500 x T 700 x H 840 mm

**Langbeschreibung:** Werkbank TYP 8001-1: 1  
Hängeschublade 150 mm (Tragkraft 50 kg),  
Querstrebe (unten hinten) Arbeitsplatte: Buche-  
Massiv, 40 mm, Oberfläche geschliffen und geölt  
Gestell: Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit  
Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm)  
mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe  
Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte  
Griffleisten komplett integriert Schubladen:  
Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, innen B 490 x T  
560 mm Türen: Öffnungsweite 180-Grad,  
selbstzuziehende Federscharniere  
Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln Lackierung: umweltfreundliche  
Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035) und Enzianblau (RAL 5010) Flächenlast:  
max. 1.250 kg Lieferung: komplett montiert

**EAN/GTIN:** 4040376105370

