



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 4474 Platenwagen



Opbouwsysteem: Voor het veilig transporteren van glas-, hout- en kunststofplaten of complete vensters en deuren. Profielstaal en gelaste stalen buis. Gepoedercoat, blauw RAL 5007. Dubbelzijdige uitvoering, steunprofielen voorzien van rubber. Opzetdiepte 2 x 230 mm, nuttige hoogte 1450 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, elastisch massief rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	1200
laadvlak lengte (mm)	1276
laadvlak breedte (mm)	2x 230
Laadvlakhoogte (mm)	333
Totale lengte (mm)	1276
Totale breedte (mm)	800
Totale hoogte (mm)	1783
Wielen	Elastic-massief rubber, streeploos
Wielmaat (mm)	200 x 40
Wenk	Nuttige hoogte: 1450 mm
Gewicht (kg)	72
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976020051