

Artikelnummer: 308946

Kurzbeschreibung: Gitterrost-Rollwagen,
innerbetrieblich, verzinkt, 780 x 420 mm

Langbeschreibung: Gitterrost-Rollwagen,
innerbetrieblich, verzinkt, 780 x 420 mm: Dieser
schmale Gitterrost-Rollwagen ist ideal, um
innerbetrieblich auch unter beengteren
Gegebenheiten Waren sicher zu transportieren. Die
Polyamid-Bereifung machen dabei das Manövrieren
besonders leicht. Dank seiner schmalen
Ausmessungen von 780 mm Länge und 420 mm
Breite eignet sich der Gitterrost-Rollwagen
besonders für den innerbetrieblichen Einsatz in
beengteren Verhältnissen. Mit einer niedrigen
Ladehöhe von 160 mm ist das Be- und Entladen
besonders leicht. Dabei trägt das verzinkte Gitterrost bis zu 450 kg und hat eine
Maschenweite von 65 x 35 mm. Ausgestattet mit 4 Lenkrollen aus Polyamid, ist das Rollen
des Gitterrost-Rollwagens besonders komfortabel und leicht. Dabei ist eine Lenkrolle
zudem mit einem Feststeller ausgestattet, welches den Gitterrost-Rollwagen vor einem
Wegrollen sichert. Weitere Details: Für innerbetrieblichen Einsatz Verzinkter Gitterrost
Niedrige Ladehöhe 4 Lenkrollen aus Polyamid, davon 1 mit Feststeller Maschenweite
Gitterrost: ca. 65 x 35 mm Bauhöhe: 125 mm Maße: L 780 x B 420 x H 160 mm
Tragfähigkeit: 450 kg Eigengewicht: 8 kg



EAN/GTIN: 4052462053830