



Ø 200



| TECHNISCHE DATEN | EDS 181 |
|--------------------------|--|
| Leistungsaufnahme | 2.300 W |
| Nennspannung | 230 V ~ |
| Nenn Drehzahl | 4.300 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl | 7.500 min ⁻¹ |
| max. Scheibendurchmesser | 200 mm |
| max. Schnitttiefe | 63 mm* |
| Werkzeugaufnahme | Ø 22,2 mm |
| Gewicht | 7,7 kg |
| Bestellnummer | 0660P000 |
| Lieferumfang | im Koffer inkl. Diamanttrennscheibe Ø 180 mm, Winkelschlag und Montagewerkzeug |

Diamantsäge EDS 181

Die leistungsstärkste Diamantsäge in ihrer Klasse

ANWENDUNG:

- Nass- und Trockenschnitt im Steinbereich, z.B. Granit, Marmor, Beton, Terrazzo, Feinsteinzeug
- Trennen von Fliesen, Fensterbänken, Terrassenplatten, Arbeitsplatten, Fassadenplatten, Steine im Galabau
- Ausschneiden von Aussparungen bei Küchenarbeitsplatten
- Fugensanierung
- Fliesen- und Plattenleger, Galabau, Küchenmonteure, Steinmetzbetriebe, Fußbodensanierer

MERKMALE:

- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung sowie Überlastanzeige
- Hochleistungsgetriebe und kraftvoller 2.300 Watt Motor – schneller Arbeitsfortschritt auch bei härtesten Steinmaterialien
- Ein-/Ausschalter mit Einschaltsperrung – kein unbeabsichtigtes Einschalten
- Werkzeuglose Gehrungseinstellung (stufenlos bis 45°) und Schnitttiefeinstellung (stufenlos bis 63 mm)
- Eintauchfunktion und Tiefenbegrenzung – präzise Einschnitte, Schnittbeginn auch im Werkstück möglich
- Schlitten mit Rollenführung – leichtgängiges Führen, schont die Werkstückoberfläche
- Absaugstutzen Ø 35 mm – einfaches Wechseln zwischen Trocken- und Nassbetrieb – Direktanschluss eines M-Saugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe oder des beigefügten Gardena-Schnellkupplungsadapters
- Saugschlaucharretierung – verhindert das unbeabsichtigte Lösen des Schlauches während des Schneidens
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel
- Führungsschiene – Zubehör als Anschlag für präzise Schnitte

* ohne Führungsschiene mit Diamantscheibe Ø 200 mm

